

Neutralizátor z plynových kotlů

podle pracovního listu ATV-A-251: hodnota pH odtokového kondenzátu je 6,5 – 10*

Montáž

(viz montážní náčrtek)

Filtr pomocí dodaných držáků a rozptylák (hmoždinek) namontujte vodorovně na stěnu nebo na podlahu nejméně 100 mm pod odtok kondenzátu kotla.

MGK



Při připojení nesmějí kondenzát stříkat do kotla. (X-axis z-axis) { } o } o náčrtek a ... Vzhledem k tomu, že ... Neutralizovaný kondenzát nepoškozuje domovní ...

Provoz

Kondenzát při ... neutralizuje kyselina (hodnota pH 6,50 – 10 podle ...). Neutralizovaný kondenzát nepoškozuje domovní ...

Kontrola funkčnosti

První náplň granulí ... na rok. **K zajištění správné funkce neutralizátoru Neutrakon® je nutno minimálně jednou za rok provést údržbu a kontrolu.**

- 1. Odpojte šrouby držáků vedení. Demontujte kompletní filtr z držáku.** X-axis ...
- 2. Silným proudem vody opláchněte z filtru usazeniny.**
V případě potřeby použijte novou paličku ... (Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili filtr.) Spečené granulě ... neutralizační funkci filtru. V případě velmi silného znečištění ... Neutralizátor Neutrakon® před dalšími naplněními dle kladné ...
- 3. Nkontrolujte stav naplnění granulátym!** Růžová je hladina granulí pod ryskou na označené max. množství naplnění (červená nálepka), granulát doplňte.
- 4. Nkontrolujte hodnotu pH pomocí papírového indikátoru pH!** Růžová je hodnota pH nižší než 6,5, ...

Doplnění

..... Filtr doplňte novým granulátem až po značku maxima (červená značka).

Neběžná vodoválna instalovaná nad filtry musí být nad granulátem 3 cm


voňového prostoru.

01/25 + 02/50

8býte na to, aby granulát úplně nezaplnil odtokové otvory.

Zasuňte doplnění, těsnění a podložky. Vložte odměrku a namontujte filtr. Ujistěte se, že je správně nastaven.


01/25 + 02/50



- 1 převlečná matice
- 2 kryt filtrů z plexiskla
- 3 granulát NEUTRAKON
- 4 MAX. a MIN. stav hladiny
- 5 pružné držiaky

- 6 přípojovací závit
- 7 kónické těsnící kroužky
- 8 podložky
- 9 podložky
- 10 kryty se závitem
- 11 plastová díla Ø DN 40 (příslušenství)

03/150 + 04/300



- 1 převlečná matice
- 2 kryt filtrů z plexiskla
- 3 granulát NEUTRAKON
- 4 MAX. a MIN. stav hladiny
- 5 pružné držiaky

- 6 přípojovací závit
- 7 kónické těsnící kroužky
- 8 podložky
- 9 objímka se sítkami
- 10 víčko se závitem

